



Vorteilspack CCMT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG3932 09T304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnitttiefe a_p	0,4 - 2 mm
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	P
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T304
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Eckenradius	0,4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 330 mm/min
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Inhalt	260086 HBT020
Schnitttiefe $a_{p \max}$	3,25 mm
Beschichtung	TiCN
Stückzahl	30

Datenblatt

Sorte	HBTO20
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	PF
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3932 09T304