

**Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatten Schlichten 50 Stück, HB7020-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2405 120404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_{p \max}$	4,25 mm
Eckenradius	0,4 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120404
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Inhalt	250058 HB7020-2
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Hauptanwendung	P
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	160 - 400 mm/min
Stückzahl	50
Sorte	HB7020-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2405 120404
