

**Vorteilspack CCMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3933 060202
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Inhalt	260082 HBT020
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 060202
Schnitttiefe a_p	0,4 - 2 mm
Schneidstoff	HM
Beschichtung	TiCN
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,15 mm
Eckenradius	0,2 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 330 mm/min
Hauptanwendung	P
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Stückzahl	50

Sorte	HBTO20
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	PF
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3933 060202