

**CCMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück, HB7010-2, Größe: 09T302****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2804 09T302
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,2 mm
Vorschub f	0,07 - 0,25 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Hauptanwendung	P
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T302
Schneidstoff	HM
Inhalt	260056 HB7010-2
Schnitttiefe $a_{p \max}$	3,25 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 500 mm/min
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,15 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Stückzahl	50
Sorte	HB7010-2
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2804 09T302
