

**Vorteilspack WNMG Wendeschneidplatte Schruppen 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2993 080408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 220 mm/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080408
Schnitttiefe a_p	1,5 - 6 mm
Eckenradius	0,8 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Stückzahl	50
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Vorschub f	0,25 - 0,6 mm/U
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2.75 mm
Hauptanwendung	M
Inhalt	252208 HB7130-2
Sorte	HB7130-2

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VG
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2993 080408