

Garant**Vorteilspack VBMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3563 160408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 160408
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Toleranz	M
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Hauptanwendung	M
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Stückzahl	50
Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,5 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 200 mm/min
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Schneidstoff	HM

Inhalt	261234 HB7140-2
Beschichtung	beschichtet
Sorte	HB7140-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3563 160408