

**Vorteilspack CCMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | GG2805 09T304 |
| GTIN          | 4067263092278 |
| Artikelklasse | GGN           |

**Technische Beschreibung**

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung | 140 - 400 mm/min |
| ISO-Code Wendeschneidplatte                 | CCMT 09T304      |
| Eckenradius                                 | 0,4 mm           |
| Schnitttiefe $a_{p \min}$                   | 0,25 mm          |
| Anzahl Wechsel/Schneiden                    | 2                |
| Hauptanwendung                              | P                |
| Schnitttiefe $a_p$                          | 0,2 - 1,5 mm     |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung                  | Schlichten       |
| Vorschub $f$                                | 0,07 - 0,25 mm/U |
| Inhalt                                      | 260058 HB7020-2  |
| Schneidstoff                                | HM               |
| Schnitttiefe $a_{p \max}$                   | 3,25 mm          |
| Stückzahl                                   | 50               |

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Sorte            | HB7020-2                      |
| Schnittbedingung | leicht unterbrochen           |
| Spanbrecher      | SS                            |
| Produktart       | Wendeschneidplatte zum Drehen |

### Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2805 09T304