

**Vorteilspack VCMT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3565 110304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Toleranz	M
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnitttiefe $a_{p \max}$	1,75 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 110304
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Eckenradius	0,4 mm
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Hauptanwendung	M
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 270 mm/min
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Inhalt	261366 HB7130-2
Stückzahl	30

Datenblatt

Sorte	HB7130-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3565 110304