

**Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2901 120404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120404
Stückzahl	30
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4,25 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Vorschub f	0,15 - 0,5 mm/U
Hauptanwendung	M
Inhalt	250058 HB7130-2
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 270 mm/min
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2,5 mm
Eckenradius	0,4 mm
Sorte	HB7130-2

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2901 120404