



Vorteilspack CCMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2806 09T304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_{p \max}$	3,25 mm
Eckenradius	0,4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 350 mm/min
Hauptanwendung	P
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T304
Inhalt	260058 HB7035-2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Vorschub f	0,07 - 0,25 mm/U
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Stückzahl	50

Sorte	HB7035-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2806 09T304