

**Vorteilspack CCMT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3500 120408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,2 - 2,5 mm
Hauptanwendung	M
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	90 - 290 mm/min
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 120408
Inhalt	260066 HB7120-1
Toleranz	M
Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4,25 mm
Stückzahl	30

Sorte	HB7120-1
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3500 120408