

**Vorteilspack SNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück HB7010-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2446 120404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120404
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4,25 mm
Inhalt	251222 HB7010-2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	140 - 440 mm/min
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe a_p	0,3 - 4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Stückzahl	30
Sorte	HB7010-2
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2446 120404
