

**Vorteilspack SNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück HB7010-2****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | GG2446 120408 |
| GTIN          | 4067263092278 |
| Artikelklasse | GGN           |

**Technische Beschreibung**

|                                             |                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------|
| Inhalt                                      | 251224 HB7010-2               |
| Schnitttiefe $a_{p \min}$                   | 0,55 mm                       |
| Hauptanwendung                              | P                             |
| Eckenradius                                 | 0,8 mm                        |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung                  | Schrupp-Schlichten            |
| Schnitttiefe $a_{p \max}$                   | 4,25 mm                       |
| Anzahl Wechsel/Schneiden                    | 8                             |
| Vorschub f                                  | 0,2 - 0,5 mm/U                |
| Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung | 140 - 440 mm/min              |
| Schnitttiefe $a_p$                          | 0,3 - 4 mm                    |
| ISO-Code Wendeschneidplatte                 | SNMG 120408                   |
| Schneidstoff                                | HM                            |
| Stückzahl                                   | 30                            |
| Sorte                                       | HB7010-2                      |
| Schnittbedingung                            | kontinuierlich                |
| Spanbrecher                                 | SM                            |
| Produktart                                  | Wendeschneidplatte zum Drehen |

---

## Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2446 120408

---