

**Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2902 09T308
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	M
Vorschub f	0,15 - 0,5 mm/U
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Eckenradius	0,8 mm
Schneidstoff	HM
Inhalt	250052 HB7140-2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 09T308
Beschichtung	beschichtet
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 230 mm/min
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2,5 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	3.25 mm
Stückzahl	30

Sorte	HB7140-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2902 09T308