

**Vorteilspack CCMT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3501 120408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 120408
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4,25 mm
Toleranz	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe a_p	0,2 - 2,5 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 270 mm/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Hauptanwendung	M
Schneidstoff	HM
Inhalt	260066 HB7130-2
Beschichtung	beschichtet
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U

Datenblatt

Stückzahl	30
Sorte	HB7130-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3501 120408