

**Vorteilspack SNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück HB7035-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2448 120408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Inhalt	251224 HB7035-2
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120408
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Schnitttiefe a_p	0,3 - 4 mm
Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 320 mm/min
Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4,25 mm
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Stückzahl	30
Sorte	HB7035-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2448 120408
