

**Vorteilspack CNMG Wendeschneidplattenmittlere Bearbeitung 30 Stück
HB7020-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2408 120412
GTIN	4067263092339
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120412
Schnitttiefe a_p	0,3 - 4 mm
Hauptanwendung	P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	130 - 370 mm/min
Inhalt	250160 HB7020-2
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4,25 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,8 mm
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Eckenradius	1,2 mm
Stückzahl	30
Sorte	HB7020-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2408 120412
