

**Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2903 120404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2,5 mm
Vorschub f	0,15 - 0,5 mm/U
Eckenradius	0,4 mm
Stückzahl	50
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4.25 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Inhalt	250058 HB7120-1
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	90 - 290 mm/min
Hauptanwendung	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120404

Sorte	HB7120-1
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2903 120404