



Entgratungssenker 45°, Zylinderschaft, Ø D: 25mm



Bestelldaten

Bestellnummer	216570 25
GTIN	4069515045803
Artikelklasse	210

Beschreibung

Ausführung:

Robust ausgeführter 45°-Wendeplattensenker für handgeführte Maschinen. Weichschneidend und langlebig durch spezielle Wendeplattengeometrie und Zwangsführung durch verschleißfreie Hartmetallauflage.

Verwendung:

Zum **Entgraten** von Rund- und Langlöchern und zum Fräsen von Trapezzahnnuten. Für Senkungen nach DIN fein für DIN-Schrauben M10 – M20.

Starre Betriebsverhältnisse sind Voraussetzung (auf Bohrmaschinen nicht verwendbar).

Passend für:

Wendeplattenschrauben Nr. 219444.

Lieferumfang:

Inklusive 4 Wendschneidplatten Nr. 216575.

Hinweis:

Passende Dreikant-Wendschneidplatten siehe 216700; 216740; 216770.

Technische Beschreibung

Anzahl Schneiden Z	1
--------------------	---

Datenblatt

Schaft-Ø D _s h6	12 mm
Senk-Ø D	25 mm
Ø D ₁	5 mm
Gesamtlänge L	78 mm
Schaftausführung	Zylinderschaft
Schaft	Zylinderschaft mit h7
Innenkühlung	nein
Schneidrichtung	rechts
Produktart	Senker