

**Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2905 09T304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Beschichtung	beschichtet
Vorschub f	0,15 - 0,5 mm/U
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 230 mm/min
Schnitttiefe $a_{p \max}$	3.25 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2,5 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Inhalt	250050 HB7140-2
Stückzahl	50
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 09T304
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Hauptanwendung	M

Datenblatt

Eckenradius	0,4 mm
Sorte	HB7140-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2905 09T304