

**Vorteilspack SNMG Wendeschneidplatten mittlere Bearbeitung 50 Stück, HB7035-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2451 120408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnitttiefe a_p	0,3 - 4 mm
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Hauptanwendung	P
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120408
Eckenradius	0,8 mm
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 320 mm/min
Inhalt	251224 HB7035-2
Schnitttiefe $a_{p\max}$	4,25 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Schnitttiefe $a_{p\min}$	0,55 mm
Stückzahl	50
Sorte	HB7035-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2451 120408
