

**Vorteilspack SNMG Wendeschneidplatten mittlere Bearbeitung 50 Stück, HB7035-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2451 120412
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4,25 mm
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 320 mm/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120412
Schnitttiefe a_p	0,3 - 4 mm
Inhalt	251226 HB7035-2
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,8 mm
Hauptanwendung	P
Eckenradius	1,2 mm
Stückzahl	50
Sorte	HB7035-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2451 120412
