

**Vorteilspack SNMG Wendeschneidplatte Schruppen 50 Stück HB7020-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2453 150612
GTIN	4067263093305
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 150612
Inhalt	251330 HB7020-2
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	110 - 360 mm/min
Schnitttiefe $a_{p \max}$	5,25 mm
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe a_p	1,5 - 6 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schneidstoff	HM
Vorschub f	0,25 - 0,6 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,8 mm
Eckenradius	1,2 mm
Stückzahl	50
Sorte	HB7020-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SG
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2453 150612
