

Garant**Vorteilspack VCMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3567 160402
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Toleranz	M
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	90 - 290 mm/min
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,15 mm
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Inhalt	261370 HB7120-1
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Eckenradius	0,2 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 160402
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,5 mm
Stückzahl	50
Anzahl Wechsel/Schneiden	2

Datenblatt

Hauptanwendung	M
Sorte	HB7120-1
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3567 160402