

**Vorteilspack VBMT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3554 110304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schnitttiefe $a_{p \max}$	1,75 mm
Eckenradius	0,4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 230 mm/min
Hauptanwendung	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Beschichtung	beschichtet
Inhalt	261144 HB7140-2
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 110304
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Stückzahl	30

Sorte	HB7140-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3554 110304