

Garant**Vorteilspack VBMT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3554 160404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_{p\ min}$	0,25 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 160404
Hauptanwendung	M
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Inhalt	261152 HB7140-2
Beschichtung	beschichtet
Eckenradius	0,4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Schnitttiefe $a_{p\ max}$	2,5 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 230 mm/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Stückzahl	30

Sorte	HB7140-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3554 160404