

**Vorteilspack VCMT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2866 110304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Vorschub f	0,07 - 0,25 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 350 mm/min
Toleranz	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Inhalt	261366 HB7035-2
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	1,75 mm
Hauptanwendung	P
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 110304
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schneidstoff	HM
Stückzahl	30

Sorte	HB7035-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2866 110304