

**Vorteilspack CCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2810 09T304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T304
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnitttiefe $a_{p \max}$	3,25 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Vorschub f	0,08 - 0,3 mm/U
Inhalt	260150 HB7010-2
Eckenradius	0,4 mm
Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 440 mm/min
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Schneidstoff	HM
Stückzahl	50

Sorte	HB7010-2
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2810 09T304