

**Vorteilspack VBMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3555 110304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_{p \max}$	1,75 mm
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Schneidstoff	HM
Inhalt	261144 HB7120-1
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	90 - 290 mm/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 110304
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Stückzahl	50
Hauptanwendung	M
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U

Sorte	HB7120-1
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3555 110304