

**Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2908 120404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Beschichtung	beschichtet
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4.25 mm
Inhalt	250156 HB7140-2
Toleranz	M
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 200 mm/min
Hauptanwendung	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Stückzahl	30
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120404
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U

Datenblatt

Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Sorte	HB7140-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2908 120404