

**Vorteilspack TNMG Wendeschneidplatten Schlichten 50 Stück, HB7035-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2459 160404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Inhalt	251432 HB7035-2
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 350 mm/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	TNMG 160404
Hauptanwendung	P
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4 mm
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Stückzahl	50
Sorte	HB7035-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2459 160404
