

Garant**Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2908 120412
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,8 mm
Beschichtung	beschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120412
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Hauptanwendung	M
Schneidstoff	HM
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Inhalt	250160 HB7140-2
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 200 mm/min
Eckenradius	1,2 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4.25 mm
Toleranz	M
Stückzahl	30

Datenblatt

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Sorte	HB7140-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2908 120412