

**Vorteilspack VCMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2867 110304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 500 mm/min
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Schneidstoff	HM
Stückzahl	50
Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,07 - 0,25 mm/U
Toleranz	M
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 110304
Schnitttiefe $a_{p \max}$	1,75 mm
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Inhalt	261366 HB7010-2

Datenblatt

Eckenradius	0,4 mm
Sorte	HB7010-2
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2867 110304