

Garant**Vorteilspack VCMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3568 160404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Inhalt	261372 HB7130-2
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 270 mm/min
Toleranz	M
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 160404
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,5 mm
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Hauptanwendung	M
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Stückzahl	50

Datenblatt

Eckenradius	0,4 mm
Sorte	HB7130-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3568 160404