

**Vorteilspack TNMG Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück HB7020-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2461 160404
GTIN	4067263093398
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	130 - 370 mm/min
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	TNMG 160404
Inhalt	251542 HB7020-2
Schnitttiefe a_p	0,3 - 4 mm
Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4 mm
Eckenradius	0,4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Stückzahl	30
Sorte	HB7020-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2461 160404
