

**Vorteilspack VBMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3556 110302
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,2 mm
Inhalt	261142 HB7130-2
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Stückzahl	50
Schnitttiefe $a_{p \max}$	1,75 mm
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 110302
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,15 mm
Hauptanwendung	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 270 mm/min
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U

Sorte	HB7130-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3556 110302