

Garant**Vorteilspack VCMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3568 160408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Stückzahl	50
Schneidstoff	HM
Toleranz	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Hauptanwendung	M
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Inhalt	261374 HB7130-2
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,5 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 270 mm/min

Datenblatt

ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 160408
Sorte	HB7130-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3568 160408