

**Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück HB7010-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2400 120404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_{p\ max}$	4,25 mm
Eckenradius	0,4 mm
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Inhalt	250058 HB7010-2
Schnitttiefe $a_{p\ min}$	0,25 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120404
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	170 - 500 mm/min
Hauptanwendung	P
Stückzahl	30
Sorte	HB7010-2
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2400 120404
