

**Vorteilspack VCMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3953 110304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,4 - 1,5 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Inhalt	261386 HBT020
Beschichtung	TiCN
Eckenradius	0,4 mm
Stückzahl	50
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 110304
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe $a_{p \max}$	1,75 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 330 mm/min

Sorte	HBTO20
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	PF
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3953 110304