

Garant**Vorteilspack VCMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2868 160404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,07 - 0,25 mm/U
Toleranz	M
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 160404
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	140 - 400 mm/min
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,5 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Eckenradius	0,2 mm
Hauptanwendung	P
Stückzahl	50
Anzahl Wechsel/Schneiden	2

Datenblatt

Inhalt	261372 HB7020-2
Sorte	HB7020-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2868 160404