

Garant**Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2909 120408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Stückzahl	50
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Hauptanwendung	M
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 260 mm/min
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Toleranz	M
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4.25 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Inhalt	250158 HB7120-1

Datenblatt

ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120408
Sorte	HB7120-1
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2909 120408