

**Vorteilspack TNMG Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück HBT020****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3920 160408
GTIN	4067263093459
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe a_p	0,8 - 5 mm
Inhalt	251565 HBT020
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 280 mm/min
Schnitttiefe $a_{p\ max}$	4 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	TNMG 160408
Beschichtung	TiCN
Schnitttiefe $a_{p\ min}$	0,55 mm
Vorschub f	0,1 - 0,45 mm/U
Eckenradius	0,8 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Stückzahl	30
Sorte	HBT020
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	PM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3920 160408
