



Vorteilspack VCMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG3569 110302
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Schneidstoff	HM
Inhalt	261364 HB7140-2
Stückzahl	50
Toleranz	M
Schnitttiefe $a_{p \max}$	1,75 mm
Beschichtung	beschichtet
Hauptanwendung	M
Eckenradius	0,2 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 110302
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,15 mm
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 230 mm/min

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Sorte	HB7140-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3569 110302