

**Vorteilspack TNMG Wendeschneidplatten Schlichten 50 Stück, HB7020-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2464 160404
GTIN	4067263093404
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4 mm
Inhalt	251542 HB7020-2
Schnitttiefe a_p	0,3 - 4 mm
Eckenradius	0,4 mm
Schneidstoff	HM
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
ISO-Code Wendeschneidplatte	TNMG 160404
Hauptanwendung	P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	130 - 370 mm/min
Stückzahl	50
Sorte	HB7020-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2464 160404
