

**Vorteilspack TNMG Wendeschneidplatten Schlichten 50 Stück, HB7010-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3921 160408
GTIN	4067263093466
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	P
Beschichtung	TiCN
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4 mm
Inhalt	251565 HBT020
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
Vorschub f	0,1 - 0,45 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	TNMG 160408
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Schnitttiefe a_p	0,8 - 5 mm
Eckenradius	0,8 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 280 mm/min
Stückzahl	50
Sorte	HBT020
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	PM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3921 160408
