

**Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatte Schrappen 30 Stück HB7020-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2414 120416
GTIN	4067263092612
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrappen
Schnitttiefe a_p	1,5 - 6 mm
Eckenradius	1,6 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120416
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnitttiefe $a_{p\ min}$	1,05 mm
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe $a_{p\ max}$	4,25 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	110 - 360 mm/min
Inhalt	250328 HB7020-2
Vorschub f	0,25 - 0,6 mm/U
Stückzahl	30
Sorte	HB7020-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SG
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2414 120416
