

**Vorteilspack TNMG Wendeschneidplatten Schlichten 50 Stück, HB7035-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2465 160408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	P
Inhalt	251244 HB7035-2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	130 - 320 mm/min
Schnitttiefe a_p	0,3 - 4 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	TNMG 160408
Schnitttiefe $a_{p\ min}$	0,55 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_{p\ max}$	4 mm
Eckenradius	0,1 mm
Stückzahl	50
Sorte	HB7035-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2465 160408
