

**Vorteilspack VNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück HBT020****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3924 160404
GTIN	4067263843795
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Inhalt	251828 HBT020
Vorschub f	0,1 - 0,45 mm/U
Beschichtung	TiCN
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,5 mm
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnitttiefe a_p	0,8 - 4 mm
Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 280 mm/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	VNMG 160404
Stückzahl	30
Sorte	HBT020
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	PM

Produktart

Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3924 160404
