

**Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatte Schrappen 30 Stück HB7035-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2415 120408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	1,5 - 6 mm
Inhalt	250322 HB7035-2
Vorschub f	0,25 - 0,6 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrappen
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 290 mm/min
Hauptanwendung	P
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4,25 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120408
Eckenradius	0,8 mm
Stückzahl	30
Sorte	HB7035-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	SG
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2415 120408
