

**Vorteilspack DNMG Wendeschneidplatte Schrappen 30 Stück HB7010-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2431 150612
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,25 - 0,6 mm/U
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_{p\ max}$	3,75 mm
Schnitttiefe a_p	1,5 - 6 mm
Eckenradius	1,2 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150612
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnitttiefe $a_{p\ min}$	0,8 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrappen
Hauptanwendung	P
Inhalt	250864 HB7010-2
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 415 mm/min
Stückzahl	30
Sorte	HB7010-2
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	SG
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2431 150612
